

Garant

TKM-HPC-pora, lieriövarsi DIN 6535 HA, DLC, Ø DC h7: 4,3mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	122595 4,3
GTIN	4062406719449
Tuoteluokka	11E

Kuvaus

Malli:

DLC-pinnoite – pidemmät käyttöiät, erityisesti alumiiniin, jossa on suuri Si-osuus. **Pinnoite tilauksesta - ei palautusmahdollisuutta.** Toimitusaika n. 3 viikkoa, kun perustuote on saatavilla varastosta. **Huomioi vähimmäistilausmäärä.**

3-teräinen työkalu, kehitetty erityisesti käytettäväksi **erittäin suurilla syöttönopeuksilla** alumiinissa. Soveltuu erinomaisesti koneisiin, joilla on **suuri tehonotto** ja vakaat työstöolosuhteet.

- **Terien erikoisgeometria, suunniteltu suuriin syöttöihin, vähennettyyn leikkauspaineeseen ja kontrolloituun lastunpoistoon.**
- **Hienohiottu kiinnitysuraprofiili lastujen turvalliseen poistoon.**
- **Äärimmäisen suuret syötöt ja käyttöajat kolmannen terän ansiosta.**

Työkalun poikittaisterän alan johtava teknologia takaa optimaalisen itsekeskittymisen ja mahdollistaa lisäksi epätasaisten pintojen poraamisen. 3 ohjausviistettä takaavat poran stabiilin ulostulon ja reiän tarkan pyöreiden.

Huomautus:

Lastu-urien pituus $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Muoto HB on saatavilla samaan hintaan kuin HA.

Tilaa muoto **HB: nrolla 122596.**

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	3
Toleranssi, nimellis-Ø	h7
Nimellis-Ø D_c	4,3 mm
varren Ø D_s	6 mm

Lastu-urien pituus L_c	36 mm
suositeltu suurin porausvyvyys L_2	29,6 mm
Syöttö f alumiinissa, lyhytlastuinen	0,56 mm/kierr,
Standardi	DIN 6537
Kokonaispituus L	74 mm
Sarja	Master Alu
Pinnoitus	DLC
Lastuava aine	TKM
Malli	4xD
tyyppi	W
Kärkikulma	130 astetta
Varsi	DIN 6535 HA, h6
Sisäjähdytys	kyllä, 25 baaria
Lastuamisstrategia	HPC
Semi-Standard	kyllä
Värirengas	keltainen
Tuotetyyppi	Kierukkapora

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	300 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	250 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	200 m/min	N
CuZn	soveltuu	200 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	soveltuu		

