


**DCMT 070202, Laji: HBT020****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260363 HBT020
GTIN	4062406720018
Tuoteluokka	22D

**Kuvaus**

DCMT 070202 HBT020 Laji: HBT020  
lastunmurtaja: PF  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,4 - 1,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 120 - 330 m/min

**Tekninen kuvaus**

ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 070202
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	120 - 330 m/min
Pinnoitus	TiCN
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Lastuamissyvyys $a_p$	0,4 - 1,5 mm
Pääkäyttöalue	P
Koneistusehto	kevyesti hakkaava

Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
lastunmurtaja	PF
Laji	HBT020
Nirkon säde	0,2 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä