

**DCMT 070202, Laji: HBT130****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260363 HBT130
GTIN	4062406720025
Tuoteluokka	22D

Kuvaus

DCMT 070202 HBT130 Laji: HBT130
lastunmurtaja: MF
Lastuamissyvyys a_p : 0,1 - 1 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,2 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 60 - 220 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuava aine	KM
lastunmurtaja	MF
Pinnoitus	TiCN
Lastuamissyvyys a_p	0,1 - 1 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Syöttö f	0,05 - 0,2 mm/kierr,
Koneistusehto	kevyesti hakkaava

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 220 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Nirkon säde	0,2 mm
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 070202
Laji	HBT130
Pääkäyttöalue	MF
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä