


**DCMT 11T302, Laji: HBT020****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260377 HBT020
GTIN	4062406720032
Tuoteluokka	22D

Kuvaus

DCMT 11T302 HBT020 Laji: HBT020
lastunmurtaja: PF
Lastuamissyvyys a_p : 0,4 - 1,5 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 120 - 330 m/min

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	PF
Pääkäyttöalue	P
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Laji	HBT020
Nirkon säde	0,2 mm
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 11T302
Lastuava aine	KM

Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuamissyvyys a_p	0,4 - 1,5 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 330 m/min
Pinnoitus	TiCN
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä