


**CCMT 060202, Laji: HBT020****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260082 HBT020
GTIN	4062406720056
Tuoteluokka	22D

Kuvaus

CCMT 060202 HBT020 Laji: HBT020
lastunmurtaja: PF
Lastuamissyvyys a_p : 0,4 - 2 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 120 - 330 m/min

Tekninen kuvaus

Laji	HBT020
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 060202
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Pinnoitus	TiCN
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
lastunmurtaja	PF
Koneistusehto	kevyesti hakkaava

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 330 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Pääkäyttöalue	P
Nirkon säde	0,2 mm
Lastuava aine	KM
Lastuamissyvyys a_p	0,4 - 2 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä