

**CCMT 060202, Laji: HBT130****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260082 HBT130
GTIN	4062406720063
Tuoteluokka	22D

Kuvaus

CCMT 060202 HBT130 Laji: HBT130
lastunmurtaja: MF
Lastuamissyvyys a_p : 0,1 - 1 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,2 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 60 - 220 m/min

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	0,2 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Lastuamissyvyys a_p	0,1 - 1 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 220 m/min
Pääkäyttöalue	MF
Laji	HBT130
Koneistusehto	kevyesti hakkaava

Syöttö f	0,05 - 0,2 mm/kierr,
Pinnoitus	TiCN
lastunmurtaja	MF
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 060202
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä