

Garant**Neljänneskehäjärsin, pinnoittamaton, Säde r H11 DC: 12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	194220 12
GTIN	4045197110008
Tuoteluokka	11W

Kuvaus**Malli:**

Suorahampainen. Erikoiskäsitelty pinta.

Käyttö:

Reunojen ja ääriviivojen pyöristämiseen ja purseenpoistoon.

Tekninen kuvaus

pienempi $\varnothing D_3$	10 mm
Säde r	12 mm
Hammasluku Z	4
isompi $\varnothing D_2$	34 mm
Syöttö f_z särmäykseen teräksessä $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,032 mm
varren $\varnothing D_s$	25 mm
Kokonaispituus L	90 mm
Terän pituus L_c	12 mm
Pyöristysjärsintä	eteenpäin
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS Co 5
Poraustoleranssi	H11

syöttösuunta	vaaka
Varsi	DIN 1835 B
Sisäjähdytys	ei
Varren toleranssi	h6
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Neljänneskehäjärsin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin	138 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	83 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	28 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	23 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	23 m/min	P
GG(G)	sopii rajoituksin	23 m/min	K
CuZn	sopii rajoituksin	55 m/min	N
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		