

HOLEX**Automaattihitsausnaamio, Väri: BLACK****Tilaustiedot**

Tilausnumero	097959 BLACK
GTIN	4062406720070
Tuoteluokka	02K

Kuvaus**Malli:**

Automaattihitsausmaskin lujatekoinen rakenne **suojaa luotettavasti**. Soveltuu useisiin **erilaisiin hitsaustöihin**. Päähihna on helppo säätää yksilöllisesti. **Vaihdettavilla etusuojalaseilla**.

Herkkyys voidaan säätää portaattomasti. Sopii hyvin yhdisteltäväksi muiden henkilönsuojaimien kanssa (esim. suojalasit tai hiukkassuodatinmaski).

- **Tummat suojausasteet: 9-13.**
- **Kirkkausaste: 4. Litiumparisto 3V CR2450 (kestoikä 1500 tuntia).**
- **Hitsaussuodattimen näkökenttä: 53 × 96 mm.**

Standardi:

EN175:B; EN 379; EN 166:BT

Toimituksen sisältö:

Automaattihitsausmaski, johon sisältyy yksi ulkoinen etusuojalasi.

Tekninen kuvaus

Virtalähde	Paristokäyttöinen
Luokitus EN 379 mukaan	1/1/1/2

kytkentäaika tummasta vaaleaan	100 - 1000 ms
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2450
kytkentäaika vaaleasta tummaan	0,1 ms
Nimellisjännite	3 V
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Tuotetyyppi	Hitsausmaski

Tarvikkeet

Hikinauhatarja, 2 osaaEdessä ja takana Tyyppi BAND	097958 BAND
Sisempi etulasisuojatarja, 5 osaa Tyyppi INNER	097956 INNER
Ulompi etulasisuojatarja, 5 osaa Tyyppi OUTER	097955 OUTER
Hikinauhallinen päänauha Tyyppi HEAD	097957 HEAD