

Garant**Digitaalinen mittakello Mitta-asteikko 0,01 mm., Mittausalue: 25mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	434330 25
GTIN	4062406720124
Tuoteluokka	41C

Kuvaus**Malli:**

Digitaalinen mittakello, jossa on tukeva alumiinikotelo ja **erittäin iso** näyttö, johon on integroitu kolmiväriset toleranssivalodiodit. Säästötila ja automaattinen uudelleenkäynnistys, **absoluuttinen järjestelmä**. Min./maks./delta, toleranssi, muuntokerroin, auto off. Minkä tahansa arvon esiasetus (preset). Mittaussuunnan vaihto.

Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sis. 1 pariston nro 081560 koko CR2032.

Erikoistarvike:

Liitäntäkaapeli nro 498948, nostovipu nro 434212, vara- ja erikoisanturi nro 434900; 434910, akkupaketti nro 404310.

Tekninen kuvaus

Kiinnitysvarren \varnothing h6	8 mm
Lukema valittavissa	0,0005 tuuma

Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
Mittausalue	0 - 25 mm
Paristotyyppi	Nappiparisto
IP-suojaluokka	IP 54
Mittausvoima	0,65 – 1,15 N
Kalibrointi	C1
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Kotelon Ø	59,5 mm
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Lukema valittavissa	0,01 mm
Rungon paksuus	32,9 mm
Mittapoikkeama E MPE (mittausalue)	0,01 mm
Standardi	Tehdasnormi
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Liitäntä	USB-liitäntä.
Liitäntä	RS232C-liitäntä.
Esiasetustoiminto	kyllä
mittaustekniikka	digitaalinen
Kotelon materiaali	Alumiini
Tuotetyyppi	mittakello

Palvelut

KalibrointiMittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittausvyvyys 30 mm	023000 30
DAkS-kalibrointiMittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittausvyvyys 100 mm	023010 100

Tarvikkeet

Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2032	081560 CR2032
--	---------------