

Garant**Digitaalinen mittakello lukematarkkuus 0,001 mm, Mittausalue: 25mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	434334 25
GTIN	4062406720148
Tuoteluokka	41C

Kuvaus**Malli:**

Digitaalinen mittakello, jossa on tukeva alumiinikotelo ja **erittäin iso** näyttö, johon on integroitu kolmiväriset toleranssivalodiodit. Säästötila ja automaattinen uudelleenkäynnistys, **absoluuttinen järjestelmä**. Min./maks./delta, toleranssi, muuntokerroin, auto off. Minkä tahansa arvon esiasetus (preset). Mittaussuunnan vaihto.

Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sis. 1 pariston nro 081560 koko CR2032.

Erikoistarvike:

Liitântäkaapeli nro 498948, nostovipu nro 434212, vara- ja erikoisanturi nro 434900; 434910, akkupaketti nro 404310.

Tekninen kuvaus

Mittausvoima	0,65 – 1,15 N
Kiinnitysvarren Ø h6	8 mm

Paristotyyppi	Nappiparisto
Kalibrointi	C1
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
Mittausalue	0 - 25 mm
Lukema valittavissa	0,00005 tuuma
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
IP-suojausluokka	IP 54
Kotelon Ø	59,5 mm
Lukema valittavissa	0,001 mm
Rungon paksuus	32,9 mm
Mittapoikkeama E MPE (mittausalue)	0,004 mm
Standardi	Tehdasnormi
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Liitäntä	USB-liitäntä.
Liitäntä	RS232C-liitäntä.
Esiasetustoiminto	kyllä
mittaustekniikka	digitaalinen
Kotelon materiaali	Alumiini
Tuotetyyppi	mittakello

Palvelut

KalibrointiMittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittauussyvyys 30 mm	023000 30
DAkkS-kalibrointiMittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittauussyvyys 100 mm	023010 100

Tarvikkeet

Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2032	081560 CR2032
--	---------------