

Garant**Digitaalinen mittakello HCT lukematarkkuus 0,001 mm, Mittausalue: 25mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	434336 25
GTIN	4062406720162
Tuoteluokka	41C

Kuvaus**Malli:**

Digitaalinen mittakello, jossa on tukeva alumiinikotelo ja **erittäin iso** näyttö, johon on integroitu kolmiväriset toleranssivalodiodit. Säästötila ja automaattinen uudelleenkäynnistys, **absoluuttinen järjestelmä**. Min./maks./delta, toleranssi, muuntokerroin, auto off. Minkä tahansa arvon esiasetus (preset). Mittaussuunnan vaihto.

Mallissa **Bluetooth 5.0**. Yhteensopiva valinnaisen **HCT-** (Hoffmann Group Connected Tools) mobiilisovelluksen kanssa. Saatavissa maksutta Android- ja iOS-laitteisiin. Käytettävissä myös human interface devicen (HID) kanssa.

Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sis. 1 pariston nro 081560 koko CR2032.

Erikoistarvike:

Liitäntäkaapeli nro 498948, nostovipu nro 434212, vara- ja erikoisanturi nro 434900; 434910, akkupaketti nro 404310.

Tekninen kuvaus

Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Rungon paksuus	32,9 mm
Mittausvoima	0,65 – 1,15 N
Lukema valittavissa	0,001 mm
Lukema valittavissa	0,00005 tuuma
Kotelon Ø	59,5 mm
Sarja	HCT
Kiinnitysvarren Ø h6	8 mm
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
IP-suojausluokka	IP 54
Paristotyyppi	Nappiparisto
Mittausalue	0 - 25 mm
Radiokäyttö	HCT Mobile App
Radiokäyttö	HID (Human Interface Device)
Radiokäyttö	HCT Windows-sovellus
Kalibrointi	C1
Mittapoikkeama E MPE (mittausalue)	0,004 mm
Standardi	Tehdasnormi
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Liitäntä	Bluetooth-liitäntä
Liitäntä	USB-liitäntä.
Liitäntä	RS232C-liitäntä.
Esiasetustoiminto	kyllä
mittaustekniikka	digitaalinen
Kotelon materiaali	Alumiini
Tuotetyyppi	mittakello

Palvelut

KalibrointiMittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittaussyvyys 30 mm

023000 30

DAkS-kalibrointiMittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittaussyvyys 100 mm

023010 100

Tarvikkeet

Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2032

081560 CR2032