

Garant**Digitaalinen mittakello HCT lukematarkkuus 0,001 mm, Mittausalue: 12,5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	434342 12,5
GTIN	4062406720193
Tuoteluokka	41C

Kuvaus**Malli:**

Mallissa **Bluetooth 5.0**. Yhteensopiva valinnaisen **HCT-** (Hoffmann Group Connected Tools) mobiilisovelluksen kanssa. Saatavissa maksutta Android- ja iOS-laitteisiin. Käytettävissä myös human interface devicen (HID) kanssa.

Digitaalinen mittakello, jossa on tukeva alumiinikotelo ja erittäin iso näyttö, johon on integroitu kolmiväriset toleranssivalodiodit. **Lisäksi analoginäyttö ja painikkeet toleranssirajojen nopeaan asettamiseen.** Min./maks./delta, toleranssi, muuntokerroin, auto off. Minkä tahansa arvon esiasetus (preset). Mittaussuunnan vaihto. Säästötila ja automaattinen uudelleenkäynnistys, absoluuttinen järjestelmä.

Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sisältää 1 pariston nro 081560, koko CR2032.

Erikoistarvike:

Liitäntäkaapeli nro 498948, nostovipu nro 434212, vara- ja erikoisanturi nro 434900; 434910, akkupaketti nro 404310.

Tekninen kuvaus

Mittausalue	0 - 12,5 mm
Kiinnitysvarren Ø h6	8 mm
Rungon paksuus	32,9 mm
Sarja	HCT
IP-suojaluokka	IP 54
Kotelon Ø	59,5 mm
Mittausvoima	0,65 – 0,90 N
Radiokäyttö	HCT Mobile App
Radiokäyttö	HID (Human Interface Device)
Radiokäyttö	HCT Windows-sovellus
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Paristotyyppi	Nappiparisto
Kalibrointi	C1
Lukema valittavissa	0,001 mm
Lukema valittavissa	0,00005 tuuma
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Mittapoikkeama E MPE (mittausalue)	0,003 mm
Standardi	Tehdasnormi
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Liitäntä	Bluetooth-liitäntä
Liitäntä	USB-liitäntä.
Liitäntä	RS232C-liitäntä.
Esiasetustoiminto	kyllä
mittaustekniikka	digitaalinen
Kotelon materiaali	Alumiini
Tuotetyppi	mittakello

Palvelut

DAkS-kalibrointiMittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittaussyvyys 12,5 mm

023010 12,5

KalibrointiMittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittaussyvyys 12,5 mm

023000 12,5

Tarvikkeet

Nostovipu mittakelloon S_Dial WORK Mittausalue 12,5 mm

434212 12,5

Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2032

081560 CR2032