




## Turvaliitin letkuliitännällä Stream-Line, Letkuliitännän sisä-Ø (nimellismitta): 8mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	080279 8
GTIN	7391390419057
Tuoteluokka	08A

### Kuvaus

#### Malli:

**Teräksisillä paineilimillä** on monia etuja perinteisiin messinkiliittimiin verrattuna:

- **Helppo käyttö yhdellä kädellä ja vähäisellä voimalla.**
- **Korkea läpivirtausnopeus ja vähäinen painehäviö.**
- **Pitkäikäinen laadukkaiden pintojen ja karkaistujen komponenttien ansiosta, tiukat valmistustoleranssit.**
- **Taloudellinen – maksaa itsensä takaisin enintään 2 vuodessa.**

**eSafe-turvaliitin** ISO-standardin 4414 ja EN 983 mukainen. Ensin ilmaus ja sen jälkeen irrotus (ei paineiskua). Uusi, helpompi käyttö yhdellä kädellä.

Virtaama: 950 l/min, käyttöpaine enintään 16 baaria. Vastaa ISO-standardia B.

Stream-Line-letkusovitin, johon letku on helppo kiinnittää kierremutterilla ilman letkunkiristintä.

#### Käyttö:

Tehon nostamiseen, taloudellisuuden parantamiseen ja teollisuuden paineilmalaitteiden turvallisuuden parantamiseen.

#### Huomautus:

**CEJN-sarja 310 sopii Benelux-maiden, Ranskan, Pohjois-Amerikan ja Norjan markkinoille.**

### Tekninen kuvaus

Läpivirtausarvo	950 l/min
Letkuliitännän sisä-Ø (nimellismitta)	8 mm
Suurin käyttöpaine	16 bar

Tuotetyyppi

Liitäntä