

uvex

Nilkkurit, mustat uvex 1, S2, EU-kokojärjestelmä: 38



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 092118 38 |
| GTIN | 4031101534800 |
| Tuoteluokka | 04V |

Kuvaus

Malli:

Urheilullinen, erittäin kevyt sekä joustava turvakenkä. Soveltuu kromiallergikoille. Koko 11.

- **Pintamateriaali mikroveluuria.**
- **Distance Mesh -vuorimateriaali.**
- **100-prosenttisesti metalliton uvex xenova® -varvassuoja.**
- **PU-kengänpohja ja TPU-vahvikkeet vaimentavat tehokkaasti.**
- **Lähes saumaton varsiosa painokohtien välttämiseksi.**
- **ESD-varustelu.**

Nilkkurit, joissa taipuisa, pehmustettu kaulusosa ja pehmustettu pölyläppä.

Standardi:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Suojausluokka: S2

Varvassuojuksen materiaali: Komposiitti

Standardi: Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti

Tekninen kuvaus

| | |
|--|-------|
| metalliton ja nahaton rakenne | kyllä |
| suojattu veden läpäisyltä ja imeytymiseltä | kyllä |

| | |
|----------------------------------|---|
| öljyn- ja bensiininkestävä pohja | kyllä |
| Kenkätyyppi | Nilkkurit |
| Ulkopohjan materiaali | Polyuretaani |
| Kiinnitys | Nauha |
| EU-kokojärjestelmä | 38 |
| Iskunvaimennus kannan alueella | kyllä |
| Standardi | Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti |
| Sisävuoren materiaali | Distance Mesh |
| irrotettava pohjallinen | kyllä |
| Liukastumisen esto | kyllä |
| Varvassuojuksen materiaali | Komposiitti |
| Suojausluokka | S2 |
| Väri | musta/keltainen |
| soveltuu kromiallergikoille | kyllä |
| antistaattinen | kyllä |
| Koko kengän vesitiiviyys | kyllä |
| Pintamateriaali | vettähylyvä Hightech-mikroveluuri |
| Sarja | uvex 1 |
| Sukupuoli | Miehille |
| sähköstaattinen ominaisuus | EGB/ESD |
| Tuotetyyppi | Turvasaappaat |