



**1/4 tuuman PU-kierreletku, jossa on teräksinen eSafe-turvaliitin Ø 8×12 mm,  
Käytettävissä oleva letkun pituus: 4m**



## Tilaustiedot

Tilausnumero	080248 4
GTIN	7391390143907
Tuoteluokka	08A

## Kuvaus

### Malli:

Erittäin kevyt, taipuisa ja hankauksenkestävä PU-kierreletku, jossa on hyvä vastajousivoima. Lämmönkestävyys välillä - 20/ + 60 °C. Käyttöpaine enintään 16 baaria. Vastaa ISO-standardia B.

### Huomautus:

CEJN-sarja 310 sopii Benelux-maiden, Ranskan, Pohjois-Amerikan ja Norjan markkinoille.

## Tekninen kuvaus

Pikaliittimen kytkentä	1/4 tuuma
Materiaali	PU-kierreletku
Suurin murtumispaine	35 bar
Letkun sisä-Ø	8 mm
Väri	sininen
Suurin käyttöpaine	10 bar
Liitinnippaliitântä	1/4 tuuma
Letkun ulko-Ø	12 mm
Käytettävissä oleva letkun pituus	4 m

Tuotetyyppi

Letku

## Tarvikkeet

Nippa, ulkokierreSarjassa 5 osaa Liitännän ulkokierre 1/4 tuuma

080300 1/4

Turvaliitin letkuliitännälläUlkokierre Liitännän ulkokierre 1/4 tuuma

080276 1/4