



**1/4 tuuman PU-kierreletku, jossa on teräksinen eSafe-turvaliitin Ø 8×12 mm,
Käytettävissä oleva letkun pituus: 2m**



Tilaustiedot

Tilausnumero	080248 2
GTIN	7391390275448
Tuoteluokka	08A

Kuvaus

Malli:

Erittäin kevyt, taipuisa ja hankauksenkestävä PU-kierreletku, jossa on hyvä vastajousivoima. Lämmönkestävyys välillä - 20/ + 60 °C. Käyttöpaine enintään 16 baaria. Vastaa ISO-standardia B.

Huomautus:

CEJN-sarja 310 sopii Benelux-maiden, Ranskan, Pohjois-Amerikan ja Norjan markkinoille.

Tekninen kuvaus

Käytettävissä oleva letkun pituus	2 m
Väri	sininen
Suurin murtumispaine	35 bar
Suurin käyttöpaine	10 bar
Liitinnippaliitântä	1/4 tuuma
Letkun sisä-Ø	8 mm
Pikaliittimen kytkentä	1/4 tuuma
Letkun ulko-Ø	12 mm
Materiaali	PU-kierreletku

Tuotetyyppi

Letku

Tarvikkeet

Nippa, ulkokierreSarjassa 5 osaa Liitännän ulkokierre 1/4 tuuma

080300 1/4

Turvaliitin letkuliitännälläUlkokierre Liitännän ulkokierre 1/4 tuuma

080276 1/4