



**1/2 tuuman PU-kierreletku, jossa on teräksinen eSafe-turvaliitin Ø 11×16 mm, Käytettävissä oleva letkun pituus: 4m**



## Tilaustiedot

Tilausnumero	080249 4
GTIN	7391390305435
Tuoteluokka	08A

## Kuvaus

### Malli:

Erittäin kevyt, taipuisa ja hankauksenkestävä PU-kierreletku, jossa on hyvä vastajousivoima. Lämmönkestävyys välillä - 20/ + 60 °C. Käyttöpaine enintään 16 baaria. Vastaa ISO-standardia B.

### Huomautus:

CEJN-sarja 310 sopii Benelux-maiden, Ranskan, Pohjois-Amerikan ja Norjan markkinoille.

## Tekninen kuvaus

Materiaali	PU-kierreletku
Letkun sisä-Ø	11 mm
Käytettävissä oleva letkun pituus	4 m
Pikaliittimen kytkentä	1/2 tuuma
Letkun ulko-Ø	16 mm
Väri	sininen

Liitinnippaliitântä	1/2 tuuma
Suurin murtumispaine	35 bar
Suurin käyttöpaine	10 bar
Tuotetyyppi	Letku

---

## Tarvikkeet

Turvaliitin letkuliitännälläUlkokierre Liitännän ulkokierre 1/2 tuuma	080276 1/2
--	------------