

**Garant****Neljänneskehäjärsin, pinnoittamaton, Säde r H11 DC: 2,5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	194220 2,5
GTIN	4045197109934
Tuoteluokka	11W

**Kuvaus****Malli:**

Suorahampainen. Erikoiskäsitelty pinta.

**Käyttö:**

Reunojen ja ääriviivojen pyöristämiseen ja purseenpoistoon.

**Tekninen kuvaus**

HammaslukuZ	4
Syöttö $f_z$ särmäykseen teräksessä $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,005 mm
isompi $\varnothing D_2$	11 mm
Säde r	2,5 mm
pienempi $\varnothing D_3$	6 mm
varren $\varnothing D_s$	10 mm
Kokonaispituus L	60 mm
Terän pituus $L_c$	2,5 mm
Pyöristysjärsintä	eteenpäin
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS Co 5
Poraustoleranssi	H11

syöttösuunta	vaaka
Varsi	DIN 1835 B
Sisäjähdytys	ei
Varren toleranssi	h6
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Neljänneskehäjärsin

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin	138 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	83 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	28 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	23 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	23 m/min	P
GG(G)	sopii rajoituksin	23 m/min	K
CuZn	sopii rajoituksin	55 m/min	N
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		