




## Turvaliitin letkuliitännällä Letkuliitäntä, Letkuliitännän sisä-Ø (nimellismitta): 11mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	080278 11
GTIN	7391390419033
Tuoteluokka	08A

### Kuvaus

#### Malli:

**Teräksisillä paineilimillä** on monia etuja perinteisiin messinkiliittämiin verrattuna:

- **Helppo käyttö yhdellä kädellä ja vähäisellä voimalla.**
- **Korkea läpivirtausnopeus ja vähäinen painehäviö.**
- **Pitkäikäinen laadukkaiden pintojen ja karkaistujen komponenttien ansiosta, tiukat valmistustoleranssit.**
- **Taloudellinen – maksaa itsensä takaisin enintään 2 vuodessa.**

**eSafe-turvaliitin** ISO-standardin 4414 ja EN 983 mukainen. Ensin ilmaus ja sen jälkeen irrotus (ei paineiskua). Uusi, helpompi käyttö yhdellä kädellä.

Virtaama: 950 l/min, käyttöpainne enintään 16 baaria. Vastaa ISO-standardia B.

#### Käyttö:

Tehon nostamiseen, taloudellisuuden parantamiseen ja teollisuuden paineilmalaitteiden turvallisuuden parantamiseen.

#### Huomautus:

**CEJN-sarja 310 sopii Benelux-maiden, Ranskan, Pohjois-Amerikan ja Norjan markkinoille.**

### Tekninen kuvaus

Letkuliitännän sisä-Ø (nimellismitta)	11 mm
Läpivirtausarvo	950 l/min
Suurin käyttöpainne	16 bar
Raaka-aine	Teräsliitin

Tuotetyyppi

Liitäntä