




Turvaliitin letkuliitännällä Letkuliitettä, Letkuliitännän sisä-Ø (nimellismitta): 13mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	080278 13
GTIN	7391390419040
Tuoteluokka	08A

Kuvaus

Malli:

Teräksisillä paineilimillä on monia etuja perinteisiin messinkiliittämiin verrattuna:

- **Helppo käyttö yhdellä kädellä ja vähäisellä voimalla.**
- **Korkea läpivirtausnopeus ja vähäinen painehäviö.**
- **Pitkäikäinen laadukkaiden pintojen ja karkaistujen komponenttien ansiosta, tiukat valmistustoleranssit.**
- **Taloudellinen – maksaa itsensä takaisin enintään 2 vuodessa.**

eSafe-turvaliitin ISO-standardin 4414 ja EN 983 mukainen. Ensin ilmaus ja sen jälkeen irrotus (ei paineiskua). Uusi, helpompi käyttö yhdellä kädellä.

Virtaama: 950 l/min, käyttöpainne enintään 16 baaria. Vastaa ISO-standardia B.

Käyttö:

Tehon nostamiseen, taloudellisuuden parantamiseen ja teollisuuden paineilmalaitteiden turvallisuuden parantamiseen.

Huomautus:

CEJN-sarja 310 sopii Benelux-maiden, Ranskan, Pohjois-Amerikan ja Norjan markkinoille.

Tekninen kuvaus

Letkuliitännän sisä-Ø (nimellismitta)	13 mm
Läpivirtausarvo	950 l/min
Raaka-aine	Teräслиitin
Suurin käyttöpainne	16 bar

Tuotetyyppi

Liitäntä