

Garant**Kulmajyrsin, muoto C 60°, pinnoittamaton, Ø js16 DC: 16mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 194060 16 |
| GTIN | 4045197109767 |
| Tuoteluokka | 11W |

Kuvaus**Malli:**

Erikoiskäsitelty pinta.

Muoto C otsapuolella ja kehältä lastuava.

Huomautus:

Pienten ohjauspintojen jyrsintään työkalujen ja koneiden valmistuksessa.

Tekninen kuvaus

| | |
|--|----------------|
| HammaslukuZ | 6 |
| Kavenuksen Ø D ₁ | 6 mm |
| Terän Ø D _c | 16 mm |
| Syöttö f _z teräksessä < 750 N/mm ² | 0,06 mm |
| varren Ø D _s | 12 mm |
| Kokonaispituus L | 60 mm |
| Terän pituus L _c | 6,3 mm |
| Muoto | C |
| Pinnoitus | pinnoittamaton |
| Lastuava aine | HSS Co 5 |
| Standardi | DIN 1833 |

| | |
|------------------------|-------------|
| Toleranssi, nimellis-Ø | js16 |
| syöttösuunta | vaaka |
| Varsi | DIN 1835 B |
| Sisäjähdytys | ei |
| Varren toleranssi | h6 |
| Nurkkaviisteen kulma | 60 astetta |
| Värirengas | ilman |
| Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|-------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alumiinimuovit | sopii rajoituksin | 250 m/min | N |
| Alumiini (lyhytlastuinen) | soveltuu | 70 m/min | N |
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu | 35 m/min | P |
| Teräs < 750 N/mm ² | soveltuu | 28 m/min | P |
| GG(G) | sopii rajoituksin | 22 m/min | K |
| CuZn | sopii rajoituksin | 35 m/min | N |
| Uni | soveltuu | | |
| märkä enintään | soveltuu | | |