

Garant**Kulmajyrsin, muoto D 60°, pinnoittamaton, Ø js16 DC: 28mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	194120 28
GTIN	4045197109873
Tuoteluokka	11W

Kuvaus**Malli:**

Erikoiskäsitelty pinta.

Muoto D vain kehällä leikkaava, suora hammastus.

Huomautus:

Pienten ohjauspintojen jyrsintään työkalujen ja koneiden valmistuksessa.

Tekninen kuvaus

Terän Ø D _c	28 mm
Kavennuksen Ø D ₁	14 mm
Syöttö f _z teräksessä < 750 N/mm ²	0,08 mm
HammaslukuZ	10
varren Ø D _s	16 mm
Kokonaispituus L	80 mm
Terän pituus L _c	11 mm
Muoto	D
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS Co 5
Standardi	DIN 1833

Toleranssi, nimellis-Ø	js16
syöttösuunta	vaaka
Varsi	DIN 1835 B
Sisäjähdytys	ei
Varren toleranssi	h6
Nurkkaviisteen kulma	60 astetta
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin	250 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	70 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	35 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	28 m/min	P
GG(G)	sopii rajoituksin	22 m/min	K
CuZn	sopii rajoituksin	35 m/min	N
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		