

Garant**Jyrsinterä ilman profiilia, HB7720, Jyrsinleveys A: 45astetta****Tilaustiedot**

Tilausnumero	217264 45
GTIN	4062406729073
Tuoteluokka	21C

Kuvaus**Malli:**

Sisältää takaviisteen, sopii tasotyöstöön.

Tekninen kuvaus

Jyrsinleveys A	5,9 mm
Kulma α	45 astetta
enimmäistyöstösyvyys S_{max}	5,6 mm
Laji	HB7720
$\varnothing D$	26 mm
tyyppi	P26
Terien lkm Z	6
Tuotetyyppi	Leikkuupala uran pyöröjyrsintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	500 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	400 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	250 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	250 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	180 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	120 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	120 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	100 m/min	P
Teräs < 55 HRC	soveltuu	60 m/min	H
Teräs < 60 HRC	soveltuu	45 m/min	H
Teräs < 65 HRC	soveltuu	35 m/min	H
Teräs < 67 HRC	soveltuu	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	soveltuu	80 m/min	S
GG(G)	soveltuu	180 m/min	K
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		