

Garant

Jyrsinterä katkaisuun, suuri leikkuureunojen määrä, HB7720, Jyrsinleveys A: 1,5mm

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	217344 1,5
GTIN	4062406729684
Tuoteluokka	21C

Kuvaus**Malli:**

Erytisen suuriin syöttöihin. Ihanteellinen tehokkaaseen sarjatuotantoon.

Tekninen kuvaus

Jyrsinleveys A	1,5 mm
enimmäistyöstösyvyys S_{max}	6,4 mm
Laji	HB7720
Ulko-Ø D	22 mm
tyyppi	P16
Terien lkm Z	9
Tuotetyyppi	Leikkuupala uran pyöröjyrsintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	500 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	400 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	250 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	250 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	180 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	120 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	120 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	100 m/min	P
Teräs < 55 HRC	soveltuu	60 m/min	H
Teräs < 60 HRC	soveltuu	45 m/min	H
Teräs < 65 HRC	soveltuu	35 m/min	H
Teräs < 67 HRC	soveltuu	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	soveltuu	80 m/min	S
GG(G)	soveltuu	180 m/min	K
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		