

Garant**GARANT Master eco -kääntöteränpidin, lyhyt, Oikea, Varren/terän koko: 16/12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250000 16/12
GTIN	4062406733223
Tuoteluokka	21U

Kuvaus**Malli:**

Erittäin tehokas jäähdytys suoraan terälle ja lisäksi ulkopuolinen jäähdytys.

Huomautus:

Lastuamismesteen syöttö varren alapuolella olevan pitkänomaisen reiän kautta GARANT Master eco -kiinnittimellä nro 319006 – 319136 tai nro 317900 varren pituuden ollessa < 125 mm.

Valinnainen liitännämahdollisuus letkuliittimellä (G 1/8 tuumaa) nro 269207 ja 269208.

Tekninen kuvaus

Terän koko	12 mm
Sopiva kääntöterä	CN.. 1204..
Toimintaleveys L ₄	25 mm
ISO-koodi pidin	PCLNR/L 1620F12
Jousi	259046 4
Kiinnitysvipu	259015 15
Kokonaispituus L	80 mm
Varren koko	16 mm
Aluslevy	259031 5

Kiinnitys-vivunruuvi	259018 14
Sarja	Master Eco
Pään pituus L ₁	30 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäjäähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	95 astetta
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin