


**Garant****GARANT Master eco -kääntöteränpidin, lyhyt, Vasen, Varren/terän koko: 16/12mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	250001 16/12
GTIN	4062406733254
Tuoteluokka	21U

**Kuvaus****Malli:**

Erittäin tehokas jäähdytys suoraan terälle ja lisäksi ulkopuolinen jäähdytys.

**Huomautus:**

Lastuamismesteen syöttö varren alapuolella olevan pitkänomaisen reiän kautta GARANT Master eco -kiinnittimellä nro 319006 – 319136 tai nro 317900 varren pituuden ollessa < 125 mm.

Valinnainen liitännämahdollisuus letkuliittimellä (G 1/8 tuumaa) nro 269207 ja 269208.

**Tekninen kuvaus**

Kiinnitys-vivunruuvi	259018 14
Kokonaispituus L	80 mm
Sopiva kääntöterä	CN.. 1204..
Sarja	Master Eco
Terän koko	12 mm
Kiinnitysvipu	259015 15
Aluslevy	259031 5
ISO-koodi pidin	PCLNR/L 1620F12
Varren koko	16 mm

Jousi	259046 4
Toimintaleveys L <sub>4</sub>	25 mm
Pään pituus L <sub>1</sub>	30 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	95 astetta
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Teräpää