

Garant**GARANT Master eco -kääntöteränpidin, lyhyt, Oikea, Varren/terän koko: 25/12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250000 25/12
GTIN	4062406733247
Tuoteluokka	21U

Kuvaus**Malli:**

Erittäin tehokas jäähdytys suoraan terälle ja lisäksi ulkopuolinen jäähdytys.

Huomautus:

Lastuamismesteen syöttö varren alapuolella olevan pitkänomaisen reiän kautta GARANT Master eco -kiinnittimellä nro 319006 – 319136 tai nro 317900 varren pituuden ollessa < 125 mm.

Valinnainen liitännämahdollisuus letkuliittimellä (G 1/8 tuumaa) nro 269207 ja 269208.

Tekninen kuvaus

Toimintaleveys L ₄	32 mm
Terän koko	12 mm
Jousi	259046 4
Varren koko	25 mm
Aluslevy	259031 5
Sarja	Master Eco
Pään pituus L ₁	30 mm
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 15
Kokonaispituus L	100 mm

Sopiva kääntöterä	CN.. 1204..
Kiinnitysvipu	259015 15
ISO-koodi pidin	PCLNR/L 2525H12
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	95 astetta
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyppi	Kääntöteränpidin