

**Garant****GARANT Master eco -kääntöteränpidin, lyhyt, Oikea, Varren/terän koko: 16/11mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	250624 16/11
GTIN	4062406728922
Tuoteluokka	21U

**Kuvaus****Malli:**

Erittäin tehokas jäähdytys suoraan terälle ja lisäksi ulkopuolinen jäähdytys.

**Huomautus:**

Lastuamisnesteen syöttö varren alapuolella olevan pitkänomaisen reiän kautta GARANT Master eco -kiinnittimellä nro 319006 – 319136 tai nro 317900 varren pituuden ollessa < 125 mm. Valinnainen liitännämahdollisuus letkuliittimellä (G 1/8 tuumaa) nro 269207 ja 269208.

**Tekninen kuvaus**

Varren koko	16 mm
Kokonaispituus L	85 mm
Sopiva kääntöterä	DN.. 1104..
Jousi	259046 5
Aluslevy	259031 44
Kiinnitysvipu	259015 16
Terän koko	11 mm
ISO-koodi pidin	PDJNR/L 1616X11
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 16
Sarja	Master Eco

Pään pituus $L_1$	35 mm
Toimintaleveys $L_4$	20 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	kyllä
Asetuskulma $\kappa$	93 astetta
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin