

**Garant****GARANT Master eco -kääntöteränpidin, lyhyt, Oikea, Varren/terän koko: 20/11mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 250624 20/11  |
| GTIN         | 4062406728939 |
| Tuoteluokka  | 21U           |

**Kuvaus****Malli:**

Erittäin tehokas jäähdytys suoraan terälle ja lisäksi ulkopuolinen jäähdytys.

**Huomautus:**

Lastuamisnesteen syöttö varren alapuolella olevan pitkänomaisen reiän kautta GARANT Master eco -kiinnittimellä nro 319006 – 319136 tai nro 317900 varren pituuden ollessa < 125 mm. Valinnainen liitännämahdollisuus letkuliittimellä (G 1/8 tuumaa) nro 269207 ja 269208.

**Tekninen kuvaus**

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Kokonaispituus L           | 95 mm           |
| Pään pituus L <sub>1</sub> | 35 mm           |
| Kiinnitys-vivunruuvi       | 259018 16       |
| Kiinnitysvipu              | 259015 16       |
| Sopiva kääntöterä          | DN.. 1104..     |
| Terän koko                 | 11 mm           |
| Varren koko                | 20 mm           |
| Aluslevy                   | 259031 44       |
| ISO-koodi pidin            | PDJNR/L 2020X11 |
| Sarja                      | Master Eco      |

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Toimintaleveys L <sub>4</sub> | 25 mm                           |
| Jousi                         | 259046 5                        |
| Standardi                     | Tehdasnormi                     |
| Käyttötapa                    | Oikea                           |
| Sisäjähdytys                  | kyllä                           |
| Asetuskulma κ                 | 93 astetta                      |
| Käyttö                        | Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen |
| Käyttö                        | Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen |
| Tuotetyyppi                   | Kääntöteränpidin                |