

Garant**GARANT Master eco -kääntöteränpidin, lyhyt, Oikea, Varren/terän koko: 25/15mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250624 25/15
GTIN	4062406728953
Tuoteluokka	21U

Kuvaus**Malli:**

Erittäin tehokas jäähdytys suoraan terälle ja lisäksi ulkopuolinen jäähdytys.

Huomautus:

Lastuamisnesteen syöttö varren alapuolella olevan pitkänomaisen reiän kautta GARANT Master eco -kiinnittimellä nro 319006 – 319136 tai nro 317900 varren pituuden ollessa < 125 mm. Valinnainen liitännämahdollisuus letkuliittimellä (G 1/8 tuumaa) nro 269207 ja 269208.

Tekninen kuvaus

ISO-koodi pidin	PDJNR/L 2525X15
Aluslevy	259031 45
Kokonaispituus L	110 mm
Kiinnitysvipu	259015 17
Sopiva kääntöterä	DN.. 1506..
Toimintaleveys L ₄	32 mm
Pään pituus L ₁	40 mm
Terän koko	15 mm
Sarja	Master Eco
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 17

Jousi	259046 4
Varren koko	25 mm
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	93 astetta
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin