

Garant**GARANT Master eco -kääntöteränpidin, lyhyt, Oikea, Varren/terän koko: 20/15mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	250624 20/15
GTIN	4062406728946
Tuoteluokka	21U

Kuvaus**Malli:**

Erittäin tehokas jäähdytys suoraan terälle ja lisäksi ulkopuolinen jäähdytys.

Huomautus:

Lastuamisnesteen syöttö varren alapuolella olevan pitkänomaisen reiän kautta GARANT Master eco -kiinnittimellä nro 319006 – 319136 tai nro 317900 varren pituuden ollessa < 125 mm. Valinnainen liitännämahdollisuus letkuliittimellä (G 1/8 tuumaa) nro 269207 ja 269208.

Tekninen kuvaus

Sarja	Master Eco
Pään pituus L ₁	40 mm
Kokonaispituus L	100 mm
Toimintaleveys L ₄	25 mm
Terän koko	15 mm
Kiinnitysvipu	259015 17
Aluslevy	259031 45
Sopiva kääntöterä	DN.. 1506..
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 17
Jousi	259046 4

Varren koko	20 mm
ISO-koodi pidin	PDJNR/L 2020H15
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	93 astetta
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin