

Garant**GARANT Master eco -kääntöteränpidin, lyhyt, Vasen, Varren/terän koko: 16/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250625 16/11
GTIN	4062406728960
Tuoteluokka	21U

Kuvaus**Malli:**

Erittäin tehokas jäähdytys suoraan terälle ja lisäksi ulkopuolinen jäähdytys.

Huomautus:

Lastuamismesteen syöttö varren alapuolella olevan pitkänomaisen reiän kautta GARANT Master eco -kiinnittimellä nro 319006 – 319136 tai nro 317900 varren pituuden ollessa < 125 mm. Valinnainen liitännämahdollisuus letkuliittimellä (G 1/8 tuumaa) nro 269207 ja 269208.

Tekninen kuvaus

Kiinnitys-vivunruuvi	259018 16
Aluslevy	259031 44
Sarja	Master Eco
Terän koko	11 mm
Pään pituus L ₁	35 mm
Varren koko	16 mm
Sopiva kääntöterä	DN.. 1104..
Kiinnitysvipu	259015 16
Toimintaleveys L ₄	20 mm
ISO-koodi pidin	PDJNR/L 1616X11

Kokonaispituus L	85 mm
Jousi	259046 5
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	93 astetta
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin