

**Garant****GARANT Master eco -kääntöteränpidin, lyhyt, Vasen, Varren/terän koko: 25/15mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250625 25/15
GTIN	4062406728991
Tuoteluokka	21U

**Kuvaus****Malli:**

Erittäin tehokas jäähdytys suoraan terälle ja lisäksi ulkopuolinen jäähdytys.

**Huomautus:**

Lastuamisnesteen syöttö varren alapuolella olevan pitkänomaisen reiän kautta GARANT Master eco -kiinnittimellä nro 319006 – 319136 tai nro 317900 varren pituuden ollessa < 125 mm. Valinnainen liitännämahdollisuus letkuliittimellä (G 1/8 tuumaa) nro 269207 ja 269208.

**Tekninen kuvaus**

Toimintaleveys L <sub>4</sub>	32 mm
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 17
ISO-koodi pidin	PDJNR/L 2525X15
Sarja	Master Eco
Terän koko	15 mm
Sopiva kääntöterä	DN.. 1506..
Varren koko	25 mm
Jousi	259046 4
Kokonaispituus L	110 mm
Pään pituus L <sub>1</sub>	40 mm

Kiinnitysvipu	259015 17
Aluslevy	259031 45
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	93 astetta
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin