

Garant**GARANT Master eco -kääntöteränpidin, lyhyt, Oikea, Varren/terän koko: 25/12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251116 25/12
GTIN	4062406733827
Tuoteluokka	21U

Kuvaus**Malli:**

Erittäin tehokas jäähdytys suoraan terälle ja lisäksi ulkopuolinen jäähdytys.

Huomautus:

Lastuamisnesteen syöttö varren alapuolella olevan pitkänomaisen reiän kautta GARANT Master eco -kiinnittimellä nro 319006 – 311936 tai nro 317900 varren pituuden ollessa < 125 mm. Valinnainen liitäntämahdollisuus letkuliittimellä (G 1/8 tuumaa) nro 269207 ja 269208.

Tekninen kuvaus

Aluslevy	259031 46
Kokonaispituus L	105 mm
Terän koko	12 mm
Toimintaleveys L ₄	32 mm
Varren koko	25 mm
ISO-koodi pidin	PSSNR/L 2525X12
Sarja	Master Eco
Pään pituus L ₁	35 mm
Sopiva kääntöterä	SN.. 1204..

Jousi	259046 4
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 15
Kiinnitysvipu	259015 15
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Oikea
Sisäjäähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	45 astetta
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin