

Garant**GARANT Master eco -kääntöteränpidin, lyhyt, Oikea, Varren/terän koko: 20/12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251116 20/12
GTIN	4062406733810
Tuoteluokka	21U

Kuvaus**Malli:**

Erittäin tehokas jäähditys suoraan terälle ja lisäksi ulkopuolinen jäähditys.

Huomautus:

Lastuamisnesteen syöttö varren alapuolella olevan pitkänomaisen reiän kautta GARANT Master eco -kiinnittimellä nro 319006 – 311936 tai nro 317900 varren pituuden ollessa < 125 mm. Valinnainen liitäntämahdollisuus letkuliittimellä (G 1/8 tuumaa) nro 269207 ja 269208.

Tekninen kuvaus

ISO-koodi pidin	PSSNR/L 2020X12
Kiinnitysvipu	259015 15
Sopiva kääntöterä	SN.. 1204..
Pään pituus L ₁	35 mm
Aluslevy	259031 46
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 15
Kokonaispituus L	95 mm
Sarja	Master Eco
Jousi	259046 4

Terän koko	12 mm
Varren koko	20 mm
Toimintaleveys L ₄	25 mm
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Oikea
Sisäjäähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	45 astetta
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin