

**Garant****GARANT Master eco -kääntöteränpidin, lyhyt, Oikea, Varren/terän koko: 16/12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251116 16/12
GTIN	4062406729004
Tuoteluokka	21U

**Kuvaus****Malli:**

Erittäin tehokas jäähdytys suoraan terälle ja lisäksi ulkopuolinen jäähdytys.

**Huomautus:**

Lastuamisnesteen syöttö varren alapuolella olevan pitkänomaisen reiän kautta GARANT Master eco -kiinnittimellä nro 319006 – 311936 tai nro 317900 varren pituuden ollessa < 125 mm. Valinnainen liitännäismahdollisuus letkuliittimellä (G 1/8 tuumaa) nro 269207 ja 269208.

**Tekninen kuvaus**

Aluslevy	259031 46
Kiinnitysvipu	259015 15
Varren koko	16 mm
Sarja	Master Eco
Terän koko	12 mm
Toimintaleveys L <sub>4</sub>	25 mm
Kokonaispituus L	85 mm
ISO-koodi pidin	PSSNR/L 1620X12
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 15

Jousi	259046 4
Sopiva kääntöterä	SN.. 1204..
Pään pituus L <sub>1</sub>	35 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäjäähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	45 astetta
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin