


Garant**GARANT Master eco -kääntöteränpidin, lyhyt, Vasen, Varren/terän koko: 16/12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251117 16/12
GTIN	4062406733834
Tuoteluokka	21U

Kuvaus**Malli:**

Erittäin tehokas jäähdytys suoraan terälle ja lisäksi ulkopuolinen jäähdytys.

Huomautus:

Lastuamisnesteen syöttö varren alapuolella olevan pitkänomaisen reiän kautta GARANT Master eco -kiinnittimellä nro 319006 – 311936 tai nro 317900 varren pituuden ollessa < 125 mm. Valinnainen liitännäismahdollisuus letkuliittimellä (G 1/8 tuumaa) nro 269207 ja 269208.

Tekninen kuvaus

Sarja	Master Eco
Terän koko	12 mm
Kokonaispituus L	85 mm
Sopiva kääntöterä	SN.. 1204..
ISO-koodi pidin	PSSNR/L 1620X12
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 15
Jousi	259046 4
Kiinnitysvipu	259015 15
Pään pituus L ₁	35 mm

Toimintaleveys L ₄	25 mm
Varren koko	16 mm
Aluslevy	259031 46
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	45 astetta
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin