


**Garant****GARANT Master eco -kääntöteränpidin, lyhyt, Vasen, Varren/terän koko: 25/12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251117 25/12
GTIN	4062406733858
Tuoteluokka	21U

**Kuvaus****Malli:**

Erittäin tehokas jäähdytys suoraan terälle ja lisäksi ulkopuolinen jäähdytys.

**Huomautus:**

Lastuamisnesteen syöttö varren alapuolella olevan pitkänomaisen reiän kautta GARANT Master eco -kiinnittimellä nro 319006 – 311936 tai nro 317900 varren pituuden ollessa < 125 mm. Valinnainen liitäntämahdollisuus letkuliittimellä (G 1/8 tuumaa) nro 269207 ja 269208.

**Tekninen kuvaus**

Toimintaleveys L <sub>4</sub>	32 mm
ISO-koodi pidin	PSSNR/L 2525X12
Sopiva kääntöterä	SN.. 1204..
Jousi	259046 4
Kokonaispituus L	105 mm
Pään pituus L <sub>1</sub>	35 mm
Sarja	Master Eco
Kiinnitysvipu	259015 15
Varren koko	25 mm

Aluslevy	259031 46
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 15
Terän koko	12 mm
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Vasen
Sisäjäähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	45 astetta
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin