


Garant**GARANT Master eco -kääntöteränpidin, lyhyt, Vasen, Varren/terän koko: 20/12mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 251117 20/12 |
| GTIN | 4062406733841 |
| Tuoteluokka | 21U |

Kuvaus**Malli:**

Erittäin tehokas jäähdytys suoraan terälle ja lisäksi ulkopuolinen jäähdytys.

Huomautus:

Lastuamisnesteen syöttö varren alapuolella olevan pitkänomaisen reiän kautta GARANT Master eco -kiinnittimellä nro 319006 – 311936 tai nro 317900 varren pituuden ollessa < 125 mm. Valinnainen liitännäismahdollisuus letkuliittimellä (G 1/8 tuumaa) nro 269207 ja 269208.

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------------|------------|
| Terän koko | 12 mm |
| Kiinnitys-vivunruuvi | 259018 15 |
| Varren koko | 20 mm |
| Sarja | Master Eco |
| Kokonaispituus L | 95 mm |
| Toimintaleveys L ₄ | 25 mm |
| Aluslevy | 259031 46 |
| Kiinnitysvipu | 259015 15 |
| Jousi | 259046 4 |

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| Pään pituus L ₁ | 35 mm |
| ISO-koodi pidin | PSSNR/L 2020X12 |
| Sopiva kääntöterä | SN.. 1204.. |
| Standardi | DIN ISO 5610 |
| Käyttötapa | Vasen |
| Sisäjähdytys | kyllä |
| Asetuskulma κ | 45 astetta |
| Käyttö | Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen |
| Käyttö | Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen |
| Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |