

Garant**GARANT Master eco -kääntöteränpidin, lyhyt, Oikea, Varren/terän koko: 16/06mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251910 16/06
GTIN	4062406733865
Tuoteluokka	21U

Kuvaus**Malli:**

Erittäin tehokas jäähdytys suoraan terälle ja lisäksi ulkopuolinen jäähdytys.

Huomautus:

Lastuamisnesteen syöttö varren alapuolella olevan pitkänomaisen reiän kautta GARANT Master eco -kiinnittimellä nro 319006 – 319136 tai nro 317900 varren pituuden ollessa < 125 mm. Valinnainen liitännäismahdollisuus letkuliittimellä (G 1/8 tuumaa) nro 269207 ja 269208.

Tekninen kuvaus

Terän koko	6 mm
Kiinnitysvipu	259015 16
Aluslevy	259031 47
Toimintaleveys L ₄	20 mm
Kokonaispituus L	80 mm
ISO-koodi pidin	PWLNRL 1616F06
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 16
Sarja	Master Eco
Varren koko	16 mm

Pään pituus L ₁	30 mm
Jousi	259046 5
Sopiva kääntöterä	WN.. 0604..
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	95 astetta
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin