

**Garant****GARANT Master eco -kääntöteränpidin, lyhyt, Oikea, Varren/terän koko: 16/08mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251910 16/08
GTIN	4062406733872
Tuoteluokka	21U

**Kuvaus****Malli:**

Erittäin tehokas jäähdytys suoraan terälle ja lisäksi ulkopuolinen jäähdytys.

**Huomautus:**

Lastuamisnesteen syöttö varren alapuolella olevan pitkänomaisen reiän kautta GARANT Master eco -kiinnittimellä nro 319006 – 319136 tai nro 317900 varren pituuden ollessa < 125 mm. Valinnainen liitäntämahdollisuus letkuliittimellä (G 1/8 tuumaa) nro 269207 ja 269208.

**Tekninen kuvaus**

ISO-koodi pidin	PWLNR/L 1620F08
Varren koko	16 mm
Kokonaispituus L	80 mm
Kiinnitysvipu	259015 15
Aluslevy	259031 48
Terän koko	8 mm
Sopiva kääntöterä	WN.. 0804..
Toimintaleveys L <sub>4</sub>	25 mm
Pään pituus L <sub>1</sub>	30 mm

Kiinnitys-vivunruuvi	259018 15
Sarja	Master Eco
Jousi	259046 4
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	95 astetta
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin