

Garant**GARANT Master eco -kääntöteränpidin, lyhyt, Oikea, Varren/terän koko: 20/06mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251910 20/06
GTIN	4062406733889
Tuoteluokka	21U

Kuvaus**Malli:**

Erittäin tehokas jäähdytys suoraan terälle ja lisäksi ulkopuolinen jäähdytys.

Huomautus:

Lastuamisnesteen syöttö varren alapuolella olevan pitkänomaisen reiän kautta GARANT Master eco -kiinnittimellä nro 319006 – 319136 tai nro 317900 varren pituuden ollessa < 125 mm. Valinnainen liitäntämahdollisuus letkuliittimellä (G 1/8 tuumaa) nro 269207 ja 269208.

Tekninen kuvaus

Varren koko	20 mm
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 16
Jousi	259046 5
Kokonaispituus L	90 mm
Kiinnitysvipu	259015 16
Sopiva kääntöterä	WN.. 0604..
Terän koko	6 mm
Sarja	Master Eco
ISO-koodi pidin	PWLNLR/L 2020X06

Toimintaleveys L ₄	25 mm
Pään pituus L ₁	30 mm
Aluslevy	259031 47
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Oikea
Sisäjäähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	95 astetta
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin