

**Garant****GARANT Master eco -kääntöteränpidin, lyhyt, Oikea, Varren/terän koko: 20/08mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251910 20/08
GTIN	4062406733896
Tuoteluokka	21U

**Kuvaus****Malli:**

Erittäin tehokas jäähdytys suoraan terälle ja lisäksi ulkopuolinen jäähdytys.

**Huomautus:**

Lastuamisnesteen syöttö varren alapuolella olevan pitkänomaisen reiän kautta GARANT Master eco -kiinnittimellä nro 319006 – 319136 tai nro 317900 varren pituuden ollessa < 125 mm. Valinnainen liitäntämahdollisuus letkuliittimellä (G 1/8 tuumaa) nro 269207 ja 269208.

**Tekninen kuvaus**

Kiinnitys-vivunruuvi	259018 15
Varren koko	20 mm
Pään pituus L <sub>1</sub>	30 mm
Kiinnitysvipu	259015 15
ISO-koodi pidin	PWLNRL 2020X08
Aluslevy	259031 48
Toimintaleveys L <sub>4</sub>	25 mm
Kokonaispituus L	90 mm
Jousi	259046 4

Terän koko	8 mm
Sopiva kääntöterä	WN.. 0804..
Sarja	Master Eco
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Oikea
Sisäjäähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	95 astetta
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin