


**Garant****GARANT Master eco -kääntöteränpidin, lyhyt, Vasen, Varren/terän koko: 25/06mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251911 25/06
GTIN	4062406734169
Tuoteluokka	21U

**Kuvaus****Malli:**

Erittäin tehokas jäähdytys suoraan terälle ja lisäksi ulkopuolinen jäähdytys.

**Huomautus:**

Lastuamisnesteen syöttö varren alapuolella olevan pitkänomaisen reiän kautta GARANT Master eco -kiinnittimellä nro 319006 – 319136 tai nro 317900 varren pituuden ollessa < 125 mm. Valinnainen liitännämahdollisuus letkuliittimellä (G 1/8 tuumaa) nro 269207 ja 269208.

**Tekninen kuvaus**

Aluslevy	259031 47
ISO-koodi pidin	PWLNLR/L 2525H06
Kiinnitysvipu	259015 16
Sarja	Master Eco
Pään pituus L <sub>1</sub>	30 mm
Terän koko	6 mm
Varren koko	25 mm
Toimintaleveys L <sub>4</sub>	32 mm
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 16

Jousi	259046 5
Sopiva kääntöterä	WN.. 0604..
Kokonaispituus L	100 mm
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	95 astetta
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Teräpää