


Garant**GARANT Master eco -kääntöteränpidin, lyhyt, Vasen, Varren/terän koko: 25/08mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 251911 25/08 |
| GTIN | 4062406734176 |
| Tuoteluokka | 21U |

Kuvaus**Malli:**

Erittäin tehokas jäähditys suoraan terälle ja lisäksi ulkopuolinen jäähditys.

Huomautus:

Lastuamisnesteen syöttö varren alapuolella olevan pitkänomaisen reiän kautta GARANT Master eco -kiinnittimellä nro 319006 – 319136 tai nro 317900 varren pituuden ollessa < 125 mm.

Valinnainen liitännäismahdollisuus letkuliittimellä (G 1/8 tuumaa) nro 269207 ja 269208.

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Pään pituus L ₁ | 30 mm |
| Kiinnitys-vivunruuvi | 259018 15 |
| Varren koko | 25 mm |
| Sopiva kääntöterä | WN.. 0804.. |
| Terän koko | 8 mm |
| Kiinnitysvipu | 259015 15 |
| ISO-koodi pidin | PWLNR/L 2525H08 |
| Sarja | Master Eco |
| Toimintaleveys L ₄ | 32 mm |

| | |
|------------------|---------------------------------|
| Jousi | 259046 4 |
| Aluslevy | 259031 48 |
| Kokonaispituus L | 100 mm |
| Standardi | DIN ISO 5610 |
| Käyttötapa | Vasen |
| Sisäjähdytys | kyllä |
| Asetuskulma κ | 95 astetta |
| Käyttö | Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen |
| Käyttö | Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen |
| Tuotetyyppi | Teräpää |