


Garant**GARANT Master eco -kääntöteränpidin, lyhyt, Vasen, Varren/terän koko: 20/06mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251911 20/06
GTIN	4062406734145
Tuoteluokka	21U

Kuvaus**Malli:**

Erittäin tehokas jäähdytys suoraan terälle ja lisäksi ulkopuolinen jäähdytys.

Huomautus:

Lastuamisnesteen syöttö varren alapuolella olevan pitkänomaisen reiän kautta GARANT Master eco -kiinnittimellä nro 319006 – 319136 tai nro 317900 varren pituuden ollessa < 125 mm. Valinnainen liitännäismahdollisuus letkuliittimellä (G 1/8 tuumaa) nro 269207 ja 269208.

Tekninen kuvaus

Kiinnitysvipu	259015 16
Toimintaleveys L ₄	25 mm
Terän koko	6 mm
Kokonaispituus L	90 mm
ISO-koodi pidin	PWLNLR/L 2020X06
Sarja	Master Eco
Jousi	259046 5
Varren koko	20 mm
Aluslevy	259031 47

Kiinnitys-vivunruuvi	259018 16
Pään pituus L ₁	30 mm
Sopiva kääntöterä	WN.. 0604..
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Vasen
Sisäjäähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	95 astetta
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Teräpää