


Garant**GARANT Master eco -kääntöteränpidin, lyhyt, Vasen, Varren/terän koko: 16/08mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251911 16/08
GTIN	4062406734138
Tuoteluokka	21U

Kuvaus**Malli:**

Erittäin tehokas jäähdytys suoraan terälle ja lisäksi ulkopuolinen jäähdytys.

Huomautus:

Lastuamisnesteen syöttö varren alapuolella olevan pitkänomaisen reiän kautta GARANT Master eco -kiinnittimellä nro 319006 – 319136 tai nro 317900 varren pituuden ollessa < 125 mm.

Valinnainen liitännämahdollisuus letkuliittimellä (G 1/8 tuumaa) nro 269207 ja 269208.

Tekninen kuvaus

Kiinnitysvipu	259015 15
Toimintaleveys L ₄	25 mm
Terän koko	8 mm
Aluslevy	259031 48
Jousi	259046 4
Pään pituus L ₁	30 mm
Sarja	Master Eco
Kokonaispituus L	80 mm
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 15

Sopiva kääntöterä	WN.. 0804..
ISO-koodi pidin	PWLNR/L 1620F08
Varren koko	16 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	95 astetta
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Teräpää