

Garant**GARANT Master eco -kääntöteränpidin, lyhyt, Oikea, Varren/terän koko: 25/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251404 25/16
GTIN	4062406734190
Tuoteluokka	21U

Kuvaus**Malli:**

Erittäin tehokas jäähdytys suoraan terälle ja lisäksi ulkopuolinen jäähdytys.

Huomautus:

Lastuamismesteen syöttö varren alapuolella olevan pitkänomaisen reiän kautta GARANT Master eco -kiinnittimellä nro 319006 – 319136 tai nro 317900 varren pituuden ollessa < 125 mm. Valinnainen liitännämahdollisuus letkuliittimellä (G 1/8 tuumaa) nro 269207 ja 269208.

Tekninen kuvaus

Sokka	259049 8
Toimintaleveys L ₄	32 mm
Aluslevy	259033 9
Kiinnitysrauta	259038 20
Sarja	Master Eco
Varren koko	25 mm
ISO-koodi pidin	MTJNR/L 2525X16
Sopiva kääntöterä	TN.. 1604..
Pään pituus L ₁	35 mm

Ruuvi kiinnityssalvalle	259021 6
Kokonaispituus L	105 mm
Terän koko	16 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	93 astetta
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Teräpää

Tarvikkeet

PrecisionBit kuusioruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Kuusikulma 3 mm	674242 3
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500