


**Garant****GARANT Master eco -kääntöteränpidin, lyhyt, Vasen, Varren/terän koko: 20/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251405 20/16
GTIN	4062406734206
Tuoteluokka	21U

**Kuvaus****Malli:**

Erittäin tehokas jäähdytys suoraan terälle ja lisäksi ulkupuolinen jäähdytys.

**Huomautus:**

Lastuamismesteen syöttö varren alapuolella olevan pitkänomaisen reiän kautta GARANT Master eco -kiinnittimellä nro 319006 – 319136 tai nro 317900 varren pituuden ollessa < 125 mm. Valinnainen liitännämahdollisuus letkuliittimellä (G 1/8 tuumaa) nro 269207 ja 269208.

**Tekninen kuvaus**

Varren koko	20 mm
Terän koko	16 mm
Kiinnitysrauta	259038 20
Kokonaispituus L	95 mm
ISO-koodi pidin	MTJNR/L 2020X16
Toimintaleveys L <sub>4</sub>	25 mm
Pään pituus L <sub>1</sub>	35 mm
Sopiva kääntöterä	TN.. 1604..
Ruuvi kiinnityssalvalle	259021 6

Aluslevy	259033 9
Sokka	259049 8
Sarja	Master Eco
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	93 astetta
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Teräpää

## Tarvikkeet

PrecisionBit kuusioruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Kuusikulma 3 mm

674242 3

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys  
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500