

**Garant****GARANT Master eco -kääntöteränpidin, lyhyt, Oikea, Varren/terän koko: 20/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251696 20/16
GTIN	4062406734626
Tuoteluokka	21U

**Kuvaus****Malli:**

Erittäin tehokas jäähdytys suoraan terälle ja lisäksi ulkopoulinen jäähdytys.

**Huomautus:**

Lastuamisnesteen syöttö varren alapuolella olevan pitkänomaisen reiän kautta GARANT Master eco -kiinnittimellä nro 319006 – 319136 tai nro 317900 varren pituuden ollessa < 125 mm. Valinnainen liitännäismahdollisuus letkuliittimellä (G 1/8 tuumaa) nro 269207 ja 269208.

**Tekninen kuvaus**

Sarja	Master Eco
Pään pituus L <sub>1</sub>	40 mm
Kokonaispituus L	100 mm
Aluslevy	259033 10
Varren koko	20 mm
Sopiva kääntöterä	VN.. 1604..
Ruuvi kiinnityssalvalle	259021 7
Ruuvi aluslevylle	259027 7
Kiinnitysrauta	259038 19

Toimintaleveys L <sub>4</sub>	25 mm
Terän koko	16 mm
ISO-koodi pidin	MVJNR/L 2020H16
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	93 astetta
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Teräpää

## Tarvikkeet

Kiinnitysrauta Tyyppi 19	259038 19
Aluslevy Tyyppi 1	259031 1
PrecisionBit kuusioruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Kuusikulma 2 mm	674242 2
Ruuvi kiinnityssalvalle Tyyppi 7	259021 7
Ruuvi aluslevylle Tyyppi 9	259025 9
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500